

# 手動式採土器HS-30S

価格 ¥165,000 (本体及び付属品)

試料径φ50、深さ30cmの採取ができます。



HS-30S本体



サンプリング作業



採取試料30cm

ハンドルを長くし、楽に作業ができるようにしました!

☆ 土壌の膨潤や崩壊がある場合は2, 3回に分けて採取作業することにより、  
圧密の少ない試料が採取できます。



①



②



③



④

- ① 刃先が詰り押し込み難い場合は無理をせずハンドルシャフトを取外します。
- ② 付属の専用治具で試料が入った透明円筒を回収します。
- ③ 採土管がある為周囲の土壌は崩れません。新しい透明円筒を挿入します。
- ④ 再びハンドルシャフトを取付け作業を継続します。



2回でサンプリングを行った場合は写真のように2本の透明円筒に試料採取します。



株式会社

藤原製作所

— 弊社ホームページ [www.fujiwara-sc.co.jp](http://www.fujiwara-sc.co.jp) —

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-46-16

営業部 TEL 03-3918-8111 FAX 03-3918-8119

千葉営業所 TEL 0438-64-0800 FAX 0438-64-0820

つくば営業所 TEL 0298-39-4500 FAX 0298-39-4512